INFORMAÇÕES DO PRODUTO

# ZETA REVERSE

468STOP160P63

EAN 4031582398441



A imagem pode diferir do produto original

## DESEMPENHO

| | |
|---|---|
| Desempenho do rolamento | ●●●○○ |
| Ruído de movimento | ●●●○○ |
| Desgaste | ●●●●○ |
| Resistência à corrosão | ●●●○○ |

## ATRIBUTOS PRINCIPAIS

| | |
|---|---|
| Nome do produto | Zeta reverse |
| Tipo | Rodízio giratório com travão direcional acionado por mola |
| Padrão | EN12532 - Equipamentos de Transporte |
| Capacidade de carga a 4 km/h | 800 kg |
| Capacidade de carga a 6 km/h | 640 kg |
| Elétrico condutivo | Não |
| Aço inoxidável | Não |
| Capacidade de carga estática | 1600 kg |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -30 °C |
| Intervalo de temperatura (Máximo) | 80 °C |
| Altura total | 200 mm |
| Largura geral | 96 mm |
| Peso geral | 3,29 kg |

## SUPORTE

| | |
|---|---|
| Material da caixa | Folha de aço, muito pesada |
| Em Forma de Garfo | Amplo, Reforçado |
| Rolamento giratório | Duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável |
| Cor | Passivada a azul |
| Offset | 55 mm |
| Raio giratório | 135 mm |
| Interferência giratória | 270 mm |
| Diâmetro do dome | 96 mm |

## RODA

| | |
|---|---|
| Material do centro da roda | Poliamida, pesada |
| Material do piso da roda | Idêntico ao centro da roda |
| Rolamento | Rolamento de esferas de precisão |
| Eixo | Aparafusado com porca |
| Cor da Roda | Branco natural |
| Anti-fios | Sem anti-fios |
| Diâmetro | 160 mm |
| Largura do Piso | 50 mm |
| Largura do corpo | 50 mm |
| Dureza do Piso (D) | 75 Shore D |

## ENCAIXE

| | |
|---|---|
| Tipo de fixação | Placa de fixação retangular |
| Comprimento da placa | 137 mm |
| Largura da placa | 105 mm |
| Comprimento do furo da placa (mínimo) | 75 mm |
| Comprimento do furo da placa (Máximo) | 80 mm |
| Largura do furo da placa (Mínimo) | 75 mm |
| Largura do furo da placa (Máximo) | 105 mm |
| Diâmetro do furo da placa | 11 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# ZETA REVERSE


468STOP160P63


EAN 4031582398441

Número de encomenda 00860853

**Desenhos do produto**






© Copyright 2026 TENTE International GmbH