

LINEA LIGHT


5925XSO075L51-10 RAL7001

EAN 4031582399127

Numéro de commande 00770565



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



CHAPE

Déport	23 mm
Rayon d'encombrement	81 mm
Diamètre d'encombrement	162 mm
Diamètre du dôme	30 mm

ROUE

Diamètre	75 mm
Largeur du bandage	15 mm

RACCORD

Diamètre du trou central	10 mm
--------------------------	-------

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ●
Bruit de mouvement	● ● ● ● ●
Usure	● ● ● ● ●
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ●

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Linea light
Capacité de charge à 3 km/h	90 kg
Conducteur d'électricité	yes
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	180 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	75.5 mm
Largeur totale	55 mm
Poids	0.15 kg



LINEA LIGHT

5925XSO075L51-10 RAL7001

EAN 4031582399127

Numéro de commande 00770565

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

