

NOVATECH

ITP 100x50-Ø20 HL60

EAN 4031582070309



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

WIEL


Wielkern materiaal	Aluminium
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gegoten
Lager	Precisiekogellagers
Kleur Wiel	Honinggeel (RAL1005)
Afdekkapjes	Zonder afdekkapjes
Diameter	100 mm
Breedte Loopvlak	50 mm
Asgatdiameter	20 mm
Naaflengte	60 mm
Breedte wielkern	50 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	92 Shore A
Hardheid van het loopvlak (D)	42 Shore D

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Verloop	● ● ● ● ○
Corrosieweerstand	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Novatech
Type	Wiel
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/u	540 kg
Draagvermogen bij 6 km/u	430 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Nee
Statisch Draagvermogen	1080 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totaal gewicht	0,64 kg




NOVATECH

ITP 100x50-020 HL60

EAN 4031582070509

Bestelnummer 00801297



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.