



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ●
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Linea
Type	Roulette pivotante à blocage directionnel
Norme	EN12530 - Roulettes d'appareils
Capacité de charge à 3 km/h	110 kg
Conducteur d'électricité	Non
Inoxydable	Non
Capacité de charge statique	220 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	170 mm
Largeur totale	89 mm
Poids	1,25 kg

CHAPE

Matériau de la chape	Polyamide
Forme de la chape	Roulette jumelée
Pivot	Roulement à billes de précision
Déport	52 mm
Rayon d'encombrement	156 mm
Diamètre d'encombrement	312 mm
Diamètre du dôme	56 mm

ROUE

Corps de roue	Polyamide
Bandage	Polyuréthane, injecté
Roulement	Roulement à billes de précision
Pare-fils	Avec pare-fils
Diamètre	150 mm
Largeur du bandage	22 mm
Dureté du bandage (A)	92 Shore A

FIXATION

Type de fixation	Platine rectangulaire
Longueur de la platine	90 mm
Largeur de la platine	75 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	75 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	50 mm
Diamètre des trous de la platine	11 mm

Product Drawings

