

ULTRATECH

ICP 160x50-Ø20 HL60 soft cv



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	● ● ● ● ○
Ruido de movimiento	● ● ● ● ○
Desgaste	● ● ● ● ○
Resistencia a la corrosión	● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Ultratech
Tipo	Aro
Estándar	EN12532 - Material de transporte
Capacidad de carga a 4 km/h	800 kg
Capacidad de carga a 6 km/h	640 kg
Conductivo eléctrico	No
Inoxidable	No
Capacidad de carga estática	1600 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-20 °C
Rango de temperatura (máximo)	60 °C
Peso total	1.2 kg

ARO

Tread profile	convexo
Tread hardness	blando
Material del cuerpo	Aluminio
Material de la banda de rodadura	Poliuretano Ultratech, Fundido
Cojinete	Rodamiento de bolas de precisión
Color Aro	Azul claro (RAL5012)
Protectores de hilo	Sin protector de roscas
Diámetro	160 mm
Ancho de Banda de rodadura	50 mm
Diámetro del agujero del Eje	20 mm
Longitud del cubo	60 mm
Anchura del cuerpo	50 mm
Dureza de la Banda de rodadura (A)	75 Shore A


ULTRATECH

ICP 160x50-Ø20 HL60 soft cv




BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Planos del producto



ULTRATECH

ICP 160x50-Ø20 HL60 soft cv



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.