

LINEA

5947XSC125P52 RAL9002

EAN 4031582353143



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	● ● ● ● ●
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ○
Resistencia a la corrosión	● ● ● ● ○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Linea
Tipo de carcasa	Rueda giratoria con Freno total
Estándar	EN12530 - Dispositivos Ruedas
Capacidad de carga a 3 km/h	130 kg
Conductivo eléctrico	✓
Capacidad de carga estática	260 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-10 °C
Rango de temperatura (máximo)	40 °C
Altura total	148 mm
Ancho total	82 mm

ARO

Material del cuerpo	Poliamida, conductora eléctrica
Material de la banda de rodadura	Poliuretano, Inyectado, conductor eléctrico
Cojinete	Rodamiento de bolas de precisión, Inoxidable
Protectores de hilo	Con protector de roscas
Diámetro	125 mm
Ancho de Banda de rodadura	20 mm
Dureza de la Banda de rodadura (A)	92 Shore A

SOPORTE

Material	Poliamida
Forma de Horquilla Forma	Soporte de Aro Doble Soporte
Rodamiento giratorio	Rodamiento de bolas de precisión
Desplazamiento	40 mm
Radio de giro	129 mm
Interferencia de giro	258 mm
Diámetro del domo	52 mm
Inoxidable	✓

AJUSTE

Tipo de ajuste	Placa rectangular, espaciado entre el Agujero para tornillo US
Longitud de la placa	95 mm
Anchura de la placa	70 mm
Longitud del orificio de la placa (mínimo)	72 mm
Longitud del orificio de la placa (máxima)	76 mm
Ancho del orificio de la placa (mínimo)	44,5 mm
Anchura del orificio de la placa (máxima)	52 mm
Diámetro del orificio de la placa	11 mm



Club Diseñador
Deutscher



Premio
Interzum



IF Premio
Diseño

LINEA

5947XSC125P52 RAL9002

EAN 4031582353143



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUJOS TÉCNICOS

