



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage    | ● ● ● ○ ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ○ ○ |
| Usure                     | ● ● ● ● ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ● ○ |

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Nom du produit                  | ICS                             |
| Type                            | Roulette pivotante              |
| Norme                           | EN12530 - Roulettes d'appareils |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 100 kg                          |
| Conducteur d'électricité        | Oui                             |
| Inoxydable                      | Non                             |
| Capacité de charge statique     | 200 kg                          |
| Plage de température (minimale) | -10 °C                          |
| Plage de température (maximale) | 40 °C                           |
| Hauteur                         | 137 mm                          |
| Largeur totale                  | 52 mm                           |
| Poids                           | 0,44 kg                         |

## CHAPE

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Matériau de la chape    | Polyamide                           |
| Forme de la chape       | Élancée                             |
| Pivot                   | Tige pivotante                      |
| Couleur de la chape     | Gris argenté (similaire au RAL7001) |
| Déport                  | 38 mm                               |
| Rayon d'encombrement    | 87 mm                               |
| Diamètre d'encombrement | 174 mm                              |
| Diamètre du dôme        | 52 mm                               |
| Diamètre du filetage    | 0 mm                                |

## ROUE

|                          |                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------|
| Corps de roue            | Polyamide, conducteur d'électricité             |
| Bandage                  | Polyuréthane, injecté, conducteur d'électricité |
| Roulement                | Roulement à billes de précision, étanche        |
| Couleur de la roue       | Gris argenté (RAL7001)                          |
| Pare-fils                | Pare-fils intégré                               |
| Diamètre                 | 100 mm                                          |
| Largeur du bandage       | 32 mm                                           |
| Largeur du corps de roue | 32 mm                                           |
| Dureté du bandage (A)    | 91 Shore A                                      |
| Dureté du bandage (D)    | 40 Shore D                                      |

## FIXATION

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Type de fixation    | Tige filetée à collet hexagonal |
| Diamètre de la tige | 10 mm                           |
| Longueur de la tige | 17 mm                           |

# ICS

5320XSX100S70-10x17 ~7001

EAN 4031582309812



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings



IF Design  
Award