产品信息

INTEGRAL TWIN

2946USX150R36-32S30 D 9002 4xM6 W

EAN 4031582340501



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	●●●●●
运动噪音	●●●○○
损耗	●●●●○
耐腐蚀性	●●●○○

核心属性

产品名称	Integral twin
外壳类型	带中控全锁的万向脚轮
标准	EN12531 - 医院病床脚轮
3 km/h的载重	150 kg
4 公里/小时的载重	150 kg
导电	是
不锈	否
静态载重	450 kg
温度范围（最低）	-25 °C
最高温度范围	80 °C
总高	175 mm
总宽度	75 mm
总重量	1.38 kg
认证	经 TÜV Süd 测试和监测

支架

外壳材料	钢板，中号
支架形状	双轮子支架
旋转轴承	精密滚珠轴承
颜色	灰白色 （RAL9002）
偏移量	45 mm
旋转半径	124 mm
转向干涉	248 mm
圆顶直径	70 mm

轮子

轮体材料	聚酰胺
胎面材料	聚氨酯，注塑，导电
轴承	精密滚珠轴承，密封的
轮子颜色	灰白色 （RAL9002）
侧盖	带螺纹防护装置
直径	150 mm
胎面宽度	15 mm
轮体宽度	15 mm
胎面硬度 （A）	91 岸 A
胎面硬度 （D）	40 肖氏 D

固定件

固定件类型	带凸轮孔的阀杆，用于异型杆，短版本
螺栓直径	32 mm
螺栓长度	51 mm
螺栓螺纹位置	7 mm
螺栓安装孔数量	4
提示	可清洗病床必须由医院病床制造商在试衣区密封的。

德国设计奖　红点设计奖

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


INTEGRAL TWIN

2946USX150R36-32S30 D 9002 4xM6 W

EAN 4031582340501

订单号 00060939

产品图纸



德国设计奖

红点设计奖

© Copyright 2026 TENTE International GmbH