



Изображение может отличаться от оригинального продукта

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Производительность рулона | ● ● ● ● ● |
| Шум движения              | ● ● ● ○ ○ |
| Исчезновение              | ● ● ● ● ○ |
| Устойчивость к коррозии   | ● ● ● ● ○ |

#### ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| Название продукта                  | Linea                      |
| Тип                                | Поворотное Колесная опора  |
| Стандартный                        | EN12530 — ролики устройств |
| Грузоподъемность при 3 км/ч        | 120 kg                     |
| Электропроводящий                  | Да                         |
| Нержавеющая сталь                  | Нет                        |
| Грузоподъемность статическая       | 240 kg                     |
| Диапазон температур (минимальный)  | -10 °C                     |
| Диапазон температур (максимальный) | 40 °C                      |
| Общая высота                       | 124 mm                     |
| Общая ширина                       | 82 mm                      |

#### КРОНШТЕЙН

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Материал корпуса      | Полиамид                         |
| Форма Вилы            | Кронштейн сдвоенного Колесо      |
| Поворотный узел       | Прецизионный шариковый подшипник |
| Цвет                  | Серый белый (RAL9002)            |
| Офсет (Смещение)      | 32 mm                            |
| Радиус поворота       | 90 mm                            |
| Поворотное соединение | 180 mm                           |
| Диаметр купола        | 52 mm                            |

#### КОЛЕСО

|                         |                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------|
| Материал корпуса        | Полиамид, электропроводящий                |
| Материал протектора     | Полиуретан, Инжекционный, электропроводный |
| Подшипник               | Прецизионный шариковый подшипник           |
| Защита от проводов      | С защитой резьбы                           |
| Диаметр                 | 100 mm                                     |
| Ширина Протектор        | 20 mm                                      |
| Твердость Протектор (A) | 92 Береговая A                             |

#### ФИТИНГ

|                                          |                        |
|------------------------------------------|------------------------|
| Тип фитинга                              | Прямоугольная пластина |
| Длина пластины                           | 95 mm                  |
| Ширина пластины                          | 70 mm                  |
| Длина отверстия пластины (максимальная)  | 75 mm                  |
| Ширина отверстия пластины (максимальная) | 50 mm                  |
| Диаметр отверстия пластины               | 11 mm                  |

