

ALPHA

3477PVO200P30-13

EAN 4031582555134



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Alpha
Type	Roulette pivotante à blocage total
Norme	EN12532 - roulette de manutention
Capacité de charge à 4 km/h	205 kg
Conducteur d'électricité	Non
Inoxydable	Non
Capacité de charge statique	410 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	235 mm
Largeur totale	96 mm
Poids	2,79 kg

CHAPE

Matériau de la chape	Tôle d'acier, lourde
Forme de la chape	Galbée
Pivot	Double rangée de billes,
Couleur de la chape	Zingué bleu
Déport	55 mm
Rayon d'encombrement	167 mm
Diamètre d'encombrement	334 mm

ROUE

Corps de roue	Polypropylène
Bandage	Caoutchouc semi-élastique, noir
Roulement	Moyeu lisse
Axe	axe de roue boulonné
Couleur de la roue	Noir graphite (RAL9011)
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	200 mm
Largeur du bandage	50 mm
Largeur du corps de roue	50 mm
Dureté du bandage (A)	80 Shore A

FIXATION

Type de fixation	Trou central
Diamètre du trou central	13 mm

ALPHA

3477PVO200P30-13

EAN 4031582555134



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Dessins du produit

