

LINEA LIGHT

5925XSO075L51-10 RAL7001

EAN 4031582399127



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能	● ● ○ ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ○ ○
耐食性	● ● ● ● ○

コア属性

製品名	Linea light
ハウジングタイプ	ホイールブレーキ付き自在キャスター
標準	EN12528 - 家具用キャスター
3km/hの耐荷重	90 kg
導電性	✓
静荷重	180 kg
温度範囲 (最小)	-20 °C
最大温度範囲	60 °C
取付高	75.5 mm
全幅	55 mm
総重量	0.15 kg

車輪

本体材質	ポリアミド、導電性
トレッド材質	ポリウレタン、樹脂成型、導電性
ベアリング	プレーンベアリング
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	75 mm
トレッド幅	15 mm
トレッドの硬度 (A)	92 ショアA

ハウジング

材料	ポリアミド
フォーク形状	双輪ハウジング
旋回ベアリング	ステム、旋回
色	シルバークレー (RAL7001)
オフセット	23 mm
旋回半径	81 mm
旋回径	162 mm
ドーム径	30 mm

フィッティング

フィッティングタイプ	B10用止まり穴
ボルト穴径	10 mm

ドイツデザイナー
クラブ

インターツム賞



IFデザイン賞

LINEA LIGHT


5925XSO075L51-10 RAL7001

EAN 4031582399127



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面



ドイツデザイナー
クラブ



インターツム賞



IFデザイン賞