

INTEGRAL ASSIST

ED44ETW150R36-34S35 D 9002 270°

Numéro de commande 990067061



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ●
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ●

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Integral assist
Compatible avec WeAssist	✓
Type de boîtier	Roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé
Norme	EN12531 - Roulettes de lit d'hôpital
Capacité de charge à 4 km/h	150 kg
Capacité de charge statique	450 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	40 °C
Hauteur	183 mm
Largeur totale	110,5 mm
Poids	4,682 kg
Type de protection	IPX6 (uniquement pour les composants électroniques à l'état monté)
Température ambiante admissible	Température de fonctionnement de 5 °C à 40 °C, humidité de l'air de 20 % à 80 %

ROUE

Corps de roue	Acier, fer
Bandage	Polyuréthane, coulé
Roulement	Moyeu moteur
Couleur du bandage	Gris ardoise (RAL7015)
Pare-fils	Pare-fils intégré
Diamètre	150 mm
Largeur du bandage	50 mm
Dureté du bandage (A)	85 Shore A

CHAPE

Pivot	Roulement à billes de précision
Couleur	Blanc gris (RAL9002)
Déport	40 mm
Rayon d'encombrement	115 mm
Diamètre d'encombrement	230 mm
Diamètre du dôme	110,5 mm

Red Dot
Design
Award

INTEGRAL ASSIST

ED44ETW150R36-34S35 D 9002 270°



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Numéro de commande 990067061

FIXATION

Type de fixation	Tige courte pour roulette à blocage centralisé
------------------	--

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Type de moteur : Courant continu sans balais (BLDC)

MOTEUR DE TRACTION

Tension nominale	25 V
Puissance nominale	92 W
Vitesse nominale	5 km/h
Directions de roulage	Marche avant et marche arrière

MOTEUR D'ACTIVATION

Vitesse nominale	5 km/h
------------------	--------



Red Dot
Design
Award

INTEGRAL ASSIST



ED44ETW150R36-34S35 D 9002 270°

Numéro de commande 990067061



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES



Red Dot
Design
Award