

AGILA

2470DIK075R07-Ø27-30

EAN 4031582328141



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Agila
Type	Roulette pivotante
Norme	EN12530 - Roulettes d'appareils
Capacité de charge à 3 km/h	55 kg
Conducteur d'électricité	Non
Inoxydable	Non
Capacité de charge statique	110 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	40 °C
Hauteur	103 mm
Poids	0,5 kg

CHAPE

Matériau de la chape	Tôle d'acier, moyenne
Forme de la chape	Galbée
Pivot	Double rangée de billes,
Couleur de la chape	Zingué bleu
Déport	24 mm
Rayon d'encombrement	61,5 mm
Diamètre d'encombrement	123 mm

ROUE

Corps de roue	Tôle d'acier
Bandage	Caoutchouc semi-élastique, non marquant
Roulement	Roulement à billes conique
Pare-fils	Avec pare-fils
Diamètre	75 mm
Largeur du bandage	25 mm
Dureté du bandage (A)	80 Shore A

FIXATION

Type de fixation	Fixation expansible synthétique, ronde
Fixation expansible (minimum)	27 mm
Fixation expansible (maximum)	30 mm
Note	Veillez préciser les dimensions intérieures du tube lors de la commande.

AGILA

2470DIK075R07-Ø27-30

EAN 4031582328141

Numéro de commande 00032153
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

