

LINEA

5947XSC100P30-13 RAL9002

EAN 4031582352542



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role	● ● ● ● ●
Hluk pohybu	● ● ● ○ ○
Úbytek	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ● ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Linea
Typ krytu	Otočné Kolečko s Totální brzda
Standardní	EN12530 – Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	120 kg
Elektrické vodivé	✓
Statický Nosnost	240 kg
Rozsah teploty (minimální)	-10 °C
Teplotní rozsah (maximální)	40 °C
Celková výška	118 mm
Celková šířka	82 mm
Celková hmotnost	0,724 kg

KOLO

Materiál těla	Polyamid, elektricky vodivý
Materiál běhounu	Polyuretan, Vstříknuty, elektricky vodivý
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko, Nerezové
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdrem
Průměr	100 mm
Šířka Běhoun	20 mm
Tvrdost Běhoun (A)	92 Obuv A

UCHYCENÍ

Materiál	Polyamid
Tvar Vidlice	Uchycení dvou Kolo
Otočné ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Offset	32 mm
Radius otočení	108 mm
Otočné rušení	216 mm
Průměr otočné kamery	52 mm
Nerezové	✓

MONTÁŽ

Typ montáže	Díra na šroub
Průměr otvoru Matice	13 mm

Návrhář klub
DeutscherOcenění
Interzum
AwardOcenění IF
Design
Award

LINEA

5947XSC100P30-13 RAL9002

EAN 4031582352542

TECHNICKÉ VÝKRESY

