

LINEA SAFETY

592DUA1075L51-10 RAL7001

EAN 4031582378207



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ● ●
Fahrgeräusch	● ● ● ● ●
Abrieb	● ● ● ● ●
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ● ●

HAUPTMERKMALE

Produktname	Linea safety
Gehäusetyp	Automatisches Feststellsystem
Norm	EN12528 - Möbelrollen
Tragfähigkeit bei 3 km/h	80 kg
Statische Tragfähigkeit	160 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-20 °C
Temperaturbereich (Maximum)	60 °C
Bauhöhe	75,5 mm
Gesamtbreite	55 mm
Gesamtgewicht	0,159 kg

RAD

Material des Radkörpers	Polyamid
Material der Lauffläche	Polyurethan, gespritzt
Lager	Gleitlager mit Distanzrohr
Fadenschutz	Ohne Fadenschutz
Durchmesser	75 mm
Breite der Lauffläche	15 mm
Härte der Lauffläche (A)	92 Shore A

GEHÄUSE

Material	Polyamid
Gabelform	Doppelrollen-Gehäuse
Schwenklager	Stift, drehbar
Ausladung	23 mm
Schwenkradius	65 mm
Störkreis	130 mm
Dom Durchmesser	30 mm
Hinweis	Kraft zum Lösen 23 N und Federhublänge 8 mm.

BEFESTIGUNG

Befestigungsart	Blindloch für Bundstift B10
Rückenloch Durchmesser	10 mm

Deutscher
Designer
ClubInterzum
AwardIF
Design
Award

LINEA SAFETY

592DUA1075L51-10 RAL7001

EAN 4031582378207



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

