

E-DRIVE OPTIMA

EDOAUFF125P60

EAN 4031582497885



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	E-Drive optima
Type	Unité d'entraînement
Poids	7,26 kg
Longueur	Max. 315 mm (poignée d'urgence activée)
Diamètre de roue	125 mm, limite d'usure Ø115 mm
Bandage de roue	Caoutchouc élastique, non tachant, Shore A 63
Largeur de roue	35 mm
Largeur	222 mm
Force d'entraînement maximale	25 N
Force de pression de contact au sol	400 N
Hauteur en position relevée	140 mm
Hauteur d'installation	170 mm
Déverrouillage d'urgence	Mécanique
Type de protection	IPX4 (projections d'eau)
Température ambiante admissible	Température de fonctionnement 5°C à 40°C, humidité de l'air 90 %, sans condensation
Poids	7,25 kg
Vitesse maximale	6 km/h
Garde au sol	30 mm
Inégalité du sol (minimum)	-15 mm
Dénivelé du sol (maximum)	15 mm
Température de stockage autorisée (minimale)	-10 °C
Température de stockage autorisée (maximale)	45 °C

ROUE

Corps de roue	Polyamide
Bandage	Caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé
Roulement	Roue à flasque
Diamètre	125 mm

E-DRIVE OPTIMA

EDOAUFF125P60

EAN 4031582497885



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

CHAPE

Matériau	Électrique
Forme de la chape	Drive

FIXATION

Type de fixation	Platine rectangulaire
------------------	-----------------------

MOTEUR DE TRACTION

Tension nominale	18 V
Courant nominal	12,1 Ah
Puissance nominale	181 W
Vitesse nominale	198,9 m/mn
Directions de roulage	Marche avant et marche arrière

MOTEUR D'ACTIVATION

Tension nominale	24 V
Courant nominal	3,5 Ah
Puissance nominale	14,8 W
Vitesse nominale	35,3 m/mn

E-DRIVE OPTIMA

EDOAUFF125P60

EAN 4031582497885



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

