



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○
Attrition	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	ICS
Type	Roulette fixe
Standard	EN12530 - Roulettes de dispositifs
Capacité de charge à 3 km/h	100 kg
Conducteur électrique	Non
Inoxydable	Non
Statique Capacité de charge	200 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	40 °C
Hauteur	166 mm
Poids global	0.67 kg

CHAPE

Matériau de la chape	Polyamide
Forme Chape	Slim

ROUE

Matériau du corps	Polyamide
Bandage	Polyuréthane, Injecté
Roulement	Roulement à billes de précision
Pare-fils	Garde-filet intégré
Diamètre	125 mm
Largeur du Bandage	32 mm
Dureté du Bandage (A)	92 Shore A
Dureté du Bandage (D)	42 Shore D

RACCORD

Type de raccord	Plaque rectangulaire
Longueur de plaque	77 mm
Largeur de plaque	67 mm
Longueur du trou de plaque (minimale)	56 mm
Longueur du trou de plaque (maximale)	61.5 mm
Largeur du trou de plaque (minimale)	46.5 mm
Largeur du trou de plaque (maximale)	51.5 mm
Diamètre du trou de la plaque	8.5 mm

Product Drawings

