

ELASTECH

IFP160x50-Ø20

EAN 4031582319811



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

КОЛЕЛО

Tread hardness	мек
Материал на тялото	Алуминий
Материал на реазбата	Еластична гума, без маркировка, вулканизирана
Лагер	Прецизен сачмен лагер
Предпазители за резби	Без предпазно устройство за резба
Диаметър	160 mm
Ширина на Резба	50 mm
Диаметър на отворите Ос	20 mm
Дължина на центъра	60 mm
Ширина на тялото	50 mm
Твърдост на Резба (A)	68 Бръснач A

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката	● ● ● ○ ○
Шум от движение	● ● ● ○ ○
Привличане	● ● ● ○ ○
Устойчив на корозия	● ● ● ○ ○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта	Elastech
Тип	Колело
Стандартен	EN12532 - Транспортно оборудване
Товароносимост при 4 км/ч	350 kg
Товароносимост при 6 км/ч	280 kg
Електропроводим	Не
Неръждаемост	Не
Статичен Товароносимост	700 kg
Температурен диапазон (минимален)	-20 °C
Температурен диапазон (максимален)	85 °C
Общо тегло	1.2 kg

ELASTECH


IFP160x50-Ø20

EAN 4031582319811

Номер на поръчката 00805136
Чертежи на продукта



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




ELASTECH

IFP160x50-Ø20

EAN 4031582319811

Номер на поръчка 00805136



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.