



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Производителност на ролката | ● ● ● ● ● |
| Шум от движение             | ● ● ● ○ ○ |
| Привличане                  | ● ● ● ● ○ |
| Устойчив на корозия         | ● ● ● ● ○ |

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Име на продукта                    | Linea                               |
| Тип                                | Въртящ се Колело с Пълно заключване |
| Стандартен                         | EN12530 – Изделителни колела        |
| Товароносимост при 3 км/ч          | 130 kg                              |
| Електропроводим                    | Не                                  |
| Неръждаемост                       | Не                                  |
| Статичен Товароносимост            | 260 kg                              |
| Температурен диапазон (минимален)  | -10 °C                              |
| Температурен диапазон (максимален) | 40 °C                               |
| Обща височина                      | 148 mm                              |
| Обща ширина                        | 82 mm                               |

## ВИЛКА

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Материал на корпуса         | Полиамид              |
| Форма Вилица                | Вилка на две Колело   |
| Въртящ се лагер             | Прецизен сачмен лагер |
| Цвят                        | Сиво бяло (RAL9002)   |
| Изместване                  | 40 mm                 |
| Радиус на завъртане         | 129 mm                |
| Интерференция при завъртане | 258 mm                |
| Диаметър на купол           | 52 mm                 |

## КОЛЕЛО

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Материал на тялото    | Полиамид                        |
| Материал на реазбата  | Полиуретан, екструдирано        |
| Лагер                 | Прецизен сачмен лагер           |
| Предпазители за резби | С предпазно устройство за резба |
| Диаметър              | 125 mm                          |
| Ширина на Резба       | 20 mm                           |
| Твърдост на Резба (A) | 92 Бръснач A                    |

## ПРИЛЯГАНЕ

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| Тип на фитинга                            | Правоъгълна плака |
| Дължина на плаката                        | 95 mm             |
| Ширина на плаката                         | 70 mm             |
| Дължина на отвора на плаката (максимална) | 75 mm             |
| Ширина на отвора на плаката (максимална)  | 50 mm             |
| Диаметър на отвора на плаката             | 11 mm             |

# LINEA

5947UAP125P51 RAL9002

EAN 4031582352276



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings



Deutscher  
Дизайн  
Club



Награда  
Interzum



product  
design  
award

IF  
награда  
за  
Дизайн