

# ALPHA STAINLESS

8470BOG100P62 HT W/O-DUSTG

EAN 4031582346688  
 订单号 00035365



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

## 表现

|      |           |
|------|-----------|
| 滚动性能 | ● ● ● ○ ○ |
| 运动噪音 | ● ● ○ ○ ○ |
| 损耗   | ● ● ● ● ● |
| 耐腐蚀性 | ● ● ● ● ● |

## 核心属性

|            |                 |
|------------|-----------------|
| 产品名称       | Alpha stainless |
| 外壳类型       | 万向脚轮            |
| 标准         | EN12532 - 运输器械  |
| 4 公里/小时的载重 | 125 kg          |
| 不锈         | ✓               |
| 静态载重       | 250 kg          |
| 温度范围 (最低)  | -40 ° C         |
| 最高温度范围     | 250 ° C         |
| 总高         | 128 mm          |
| 总宽度        | 79 mm           |
| 总重量        | 0.793 kg        |

## 轮子

|          |           |
|----------|-----------|
| 轮体材料     | 塑料热固性, 耐热 |
| 胎面材料     | 与轮子体相同    |
| 轴承       | 干轴承衬套     |
| 轴        | 用螺母拧紧     |
| 轮子颜色     | 黑色        |
| 直径       | 100 mm    |
| 胎面宽度     | 35 mm     |
| 轮体宽度     | 35 mm     |
| 胎面硬度 (D) | 90 海岸 D   |

## 支架

|      |         |
|------|---------|
| 材料   | 不锈钢, 重型 |
| 支架形状 | 宽       |
| 旋转轴承 | 两个钢珠滚道  |
| 颜色   | 不锈钢     |
| 偏移量  | 41 mm   |
| 旋转半径 | 91 mm   |
| 转向干涉 | 182 mm  |
| 圆顶直径 | 75 mm   |

## 固定件

|            |        |
|------------|--------|
| 固定件类型      | 矩形板    |
| 上板长        | 105 mm |
| 上板宽        | 85 mm  |
| 上板孔长度 (最小) | 77 mm  |
| 上板孔长度 (最大) | 60 mm  |
| 上板孔宽度 (最小) | 77 mm  |
| 上板孔宽度 (最大) | 80 mm  |
| 上板孔直径      | 9 mm   |

# ALPHA STAINLESS

8470BOG100P62 HT W/O-DUSTG

EAN 4031582346688  
订单号 00035365



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 技术图纸

