



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ● ●
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Abrieb	● ● ● ● ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ● ○

HAUPTMERKMALE

Produktname	Linea
Gehäusetyp	Lenkrolle
Norm	EN12530 - Geräterollen
Tragfähigkeit bei 3 km/h	120 kg
Statische Tragfähigkeit	240 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-10 °C
Temperaturbereich (Maximum)	40 °C
Bauhöhe	124 mm
Gesamtbreite	82 mm

RAD

Material des Radkörpers	Polyamid
Material der Lauffläche	Polyurethan, gespritzt
Lager	Präzisionskugellager, Rostfrei
Fadenschutz	Mit Fadenschutz
Durchmesser	100 mm
Breite der Lauffläche	20 mm
Härte der Lauffläche (A)	92 Shore A

GEHÄUSE

Material	Polyamid
Gabelform	Doppelrollen-Gehäuse
Schwenklager	Präzisionskugellager
Ausladung	32 mm
Schwenkradius	90 mm
Störkreis	180 mm
Dom Durchmesser	52 mm
Rostfrei	✓

BEFESTIGUNG

Befestigungsart	Rechteckige Platte, Abstand US-Anschraubloch
Plattenlänge	95 mm
Plattenbreite	70 mm
Plattenlochlänge (Minimum)	72 mm
Plattenlochlänge (Maximum)	76 mm
Plattenlochbreite (Minimum)	44,5 mm
Plattenlochbreite (Maximum)	52 mm
Plattenloch Durchmesser	11 mm

LINEA

5940UAC100P52 RAL9002

EAN 4031582352931



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

