



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau	● ● ● ● ●
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○
Attrition	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Linea
Type	Roulette pivotante avec verrou combiné
Standard	EN12530 - Roulettes de dispositifs
Capacité de charge à 3 km/h	110 kg
Conducteur électrique	Non
Inoxydable	Non
Statique Capacité de charge	220 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	175 mm
Largeur totale	89 mm
Poids global	1.45 kg
Certification	Testé et surveillé par TÜV Süd

CHAPE

Matériau de la chape	Polyamide
Forme Chape	Double Roue Roue Chape
Pivot	Roulement à billes de précision
Couleur de la chape	Gris argent (RAL7001)
Déport	52 mm
Rayon d'encombrement	156 mm
Diamètre d'encombrement	312 mm
Diamètre du dôme	56 mm

ROUE

Matériau du corps	Polyamide
Bandage	Polyuréthane, Injecté
Roulement	Roulement à billes de précision
Pare-fils	Avec protège-filet
Diamètre	150 mm
Largeur du Bandage	22 mm
Dureté du Bandage (A)	92 Shore A

RACCORD

Type de raccord	Plaque rectangulaire
Longueur de plaque	77 mm
Largeur de plaque	67 mm
Longueur du trou de plaque (minimale)	56 mm
Longueur du trou de plaque (maximale)	61.5 mm
Largeur du trou de plaque (minimale)	46.5 mm
Largeur du trou de plaque (maximale)	51.5 mm
Diamètre du trou de la plaque	8.5 mm

LINEA


594CUAP150P50 ral7001

EAN 4031582411430



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings



Deutscher
Designer
Club



Prix
Interzum



product
design
award

Prix IF
Design