

INTEGRAL SMART

1040UAP100R05-28 RAL9002

EAN 4031582455335

Numéro de commande 00061518...



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



CHAPE

Déport	40 mm
Rayon d'encombrement	90 mm
Diamètre d'encombrement	180 mm
Diamètre du dôme	62 mm

ROUE

Diamètre	100 mm
Largeur du bandage	32 mm

RACCORD

Diamètre du trou central	28 mm
Longueur de la vis	45 mm

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Integral smart
Capacité de charge à 3 km/h	100 kg
Capacité de charge à 4 km/h	100 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	200 kg
Plage de température (minimale)	-25 °C
Plage de température (maximale)	-25 °C
Hauteur	130 mm
Largeur totale	62 mm
Poids	0.91 kg
Certification	Testé et surveillé par TÜV Süd



INTEGRAL SMART

1040UAP100R05-28 RAL9002

EAN 4031582455335

Numéro de commande 00064518w

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

