



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

#### WYDAJNOŚĆ

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Wydajność rolek      | ● ● ● ● ● |
| Hałas ruchowy        | ● ● ● ● ○ |
| Odejście             | ● ● ● ● ○ |
| Odporność na korozję | ● ● ● ● ○ |

#### PODSTAWOWE ATUTY

|                                |                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| Nazwa produktu                 | Linea                                    |
| Typ                            | Kółko obrotowe                           |
| Standardowy                    | EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń |
| Nośność przy 3 km/h            | 110 kg                                   |
| Przewodzące prąd elektryczny   | Nie                                      |
| Nierdzewne                     | Nie                                      |
| Nośność statyczne              | 220 kg                                   |
| Zakres temperatur (minimalny)  | -20 °C                                   |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 60 °C                                    |
| Wysokość całkowita             | 170 mm                                   |
| Szerokość całkowita            | 89 mm                                    |
| Waga całkowita                 | 1,1 kg                                   |

#### OBUDOWA

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Materiał obudowy       | Poliamid                   |
| Kształt Widelec        | Obudowa na dwa koło        |
| Łożysko obrotowe       | Łożysko kulkowe precyzyjne |
| Kolor                  | Srebrnoszary (RAL7001)     |
| Wysięg                 | 52 mm                      |
| Promień działania koła | 133 mm                     |
| Zasięg działania koła  | 218 mm                     |
| Średnica kopuły        | 56 mm                      |

#### KOŁO

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Materiał ciała       | Poliamid                   |
| Materiał bieżni      | Poliuretan, Wtrysk         |
| Łożysko              | Łożysko kulkowe precyzyjne |
| Ośłony gwintu        | Z osłoną gwintu            |
| Średnica             | 150 mm                     |
| Szerokość Bieżnia    | 22 mm                      |
| Twardość Bieżnia (A) | 92 Shore A                 |

#### MOCOWANIE

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Typ mocowania                          | Płytką prostokątną |
| Długość płytki                         | 90 mm              |
| Szerokość płytki                       | 75 mm              |
| Długość otworu w płytce (maksymalna)   | 75 mm              |
| Szerokość otworu w płytce (maksymalna) | 50 mm              |
| Średnica otworu płytki                 | 11 mm              |

## Product Drawings

