

ALPHA STAINLESS

8470UOO080P30-11

EAN 4031582370133



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento ● ● ● ○ ○

Rumore ● ● ● ○ ○

Attrito ● ● ● ● ●

Resistenza alla corrosione ● ● ● ● ●

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Alpha stainless
Tipo di alloggiamento	Ruota girevole
Standard	EN12532 - Attrezzature di trasporto
Portata a 4 km/h	150 kg
Portata statica	300 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-40 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	80 °C
Altezza totale	108 mm
Peso complessivo	0,639 kg

RUOTA

Materiale del corpo	Poilammide
Materiale del battistrada	Identico al nucleo
Cuscinetto	Cuscinetto piano
Asse	Vite con dado
Parafili	Senza parafili
Diametro	80 mm
Larghezza battistrada	34 mm
Durezza del Battistrada (D)	75 Shore D

SUPPORTO

Materiale	Acciaio Inossidabile, Pesante
Forma della forcella	Largo
Cuscinetto del supporto	Doppio giro di sfere
Disassamento	44,5 mm
Raggio di piroettamento	84,5 mm
Ingombro di piroettamento	169 mm
Inossidabile	✓

FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Foro per vite
Diametro del foro	11 mm

ALPHA STAINLESS

8470U00080P30-11

EAN 4031582370133



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DISEGNI TECNICI

8470U00080P30- $\phi 11$

