

LINEA LIGHT

5920XSP100L51-11 RAL7001

EAN 4031582370720



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	● ● ● ● ○ ○
Hałas ruchowy	● ● ● ● ○ ○
Odejście	● ● ● ● ○ ○
Odporność na korozję	● ● ● ● ● ○

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Linea light
Typ	Kółko obrotowe
Standardowy	EN12528 – Kółka meblowe
Nośność przy 3 km/h	100 kg
Przewodzące prąd elektryczny	Tak
Nierdzewne	Nie
Nośność statyczne	200 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-10 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	40 °C
Wysokość całkowita	100 mm
Szerokość całkowita	73 mm

OBUDOWA

Materiał obudowy	Poliamid
Kształt Widelec	Obudowa na dwa Koło
Łożysko obrotowe	Trzpień , obrotowy
Kolor	Srebrnoszary (RAL7001)
Wysięg	32 mm
Promień działania koła	88 mm
Zasięg działania koła	176 mm
Średnica kopuły	40 mm

KOŁO

Materiał ciała	Poliamid, przewodzący elektrycznie
Materiał bieżni	Poliuretan, Wtrysk, przewodzący elektrycznie
Łożysko	Łożysko kulkowe precyzyjne
Ostony gwintu	Z ostoną gwintu
Średnica	100 mm
Szerokość Bieżnia	20 mm

MOCOWANIE

Typ mocowania	Otwór nieprzelotowy do mocowania B10
Średnica otworu Trzpień	11 mm

Klub
Projektant
DeutscherNagroda
Interzumproduct
design
awardIF
nagroda
za projekt

LINEA LIGHT


5920XSP100L51-11 RAL7001

EAN 4031582370720



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings



Klub
Projektant
Deutscher



Nagroda
Interzum



product
design
award

IF
nagroda
za projekt