



A imagem pode diferir do produto original

#### DESEMPENHO

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Desempenho do rolamento | ● ● ● ● ○ |
| Ruído de movimento      | ● ● ● ● ○ |
| Desgaste                | ● ● ● ● ○ |
| Resistência à corrosão  | ● ● ● ● ○ |

#### ATRIBUTOS PRINCIPAIS

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Nome do produto                   | ICS                                  |
| Tipo                              | Rodízio giratório                    |
| Padrão                            | EN12530 - Rodízios para Dispositivos |
| Capacidade de carga a 3 km/h      | 100 kg                               |
| Elétrico condutivo                | Sim                                  |
| Aço inoxidável                    | Não                                  |
| Capacidade de carga estática      | 200 kg                               |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -10 °C                               |
| Intervalo de temperatura (Máximo) | 40 °C                                |
| Altura total                      | 162 mm                               |
| Largura geral                     | 52 mm                                |
| Peso geral                        | 0,57 kg                              |

#### SUPORTE

|                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Material da caixa       | Poliamida                             |
| Em Forma de Garfo       | Estreito                              |
| Rolamento giratório     | Com espiga, giratória                 |
| Cor                     | Cinza prateado (semelhante a RAL7001) |
| Offset                  | 37 mm                                 |
| Raio giratório          | 99,5 mm                               |
| Interferência giratória | 199 mm                                |
| Diâmetro do dome        | 52 mm                                 |
| Diâmetro da rosca       | 0 mm                                  |

#### RODA

|                            |                                          |
|----------------------------|------------------------------------------|
| Material do centro da roda | Poliamida, eletro-condutivo              |
| Material do piso da roda   | Poliuretano, injetado, eletro-condutivo  |
| Rolamento                  | Rolamento de esferas de precisão, selado |
| Cor da Roda                | Cinza prateado (RAL7001)                 |
| Anti-fios                  | Anti-fios integrados                     |
| Diâmetro                   | 125 mm                                   |
| Largura do Piso            | 32 mm                                    |
| Largura do corpo           | 32 mm                                    |
| Dureza do Piso (A)         | 91 Shore A                               |
| Dureza do Piso (D)         | 40 Shore D                               |

#### ENCAIXE

|                       |                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------|
| Tipo de fixação       | Espiga roscada com pescoço hexagonal, topo |
| Diâmetro da Espiga    | 10 mm                                      |
| Comprimento da Espiga | 17 mm                                      |

