

## OMIKRON

9250STP300P65

EAN 4031582314045

Numer zamówienia 00830228



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

## WYDAJNOŚĆ

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Wydajność rolek      | ● ● ● ○ ○ |
| Hałas ruchowy        | ● ● ● ○ ○ |
| Odejście             | ● ● ● ● ○ |
| Odporność na korozję | ● ● ● ○ ○ |

## PODSTAWOWE ATYTY

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Nazwa produktu                 | Omikron                            |
| Typ obudowy                    | Kółko obrotowe                     |
| Standardowy                    | EN12533 — Kółka do dużych obciążeń |
| Nośność przy 4 km/h            | 3120 kg                            |
| Nośność przy 6 km/h            | 2600 kg                            |
| Nośność statyczne              | 6240 kg                            |
| Zakres temperatur (minimalny)  | -20 °C                             |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 60 °C                              |
| Wysokość całkowita             | 370 mm                             |
| Waga całkowita                 | 39,263 kg                          |

## KOŁO

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Materiał ciała       | Arkusze stalowe, ciężkie   |
| Materiał bieżni      | Poliuretan, Odlewane       |
| Łożysko              | Łożysko kulkowe precyzyjne |
| Ośłony gwintu        | Z osłoną gwintu            |
| Średnica             | 300 mm                     |
| Szerokość Bieżnia    | 100 mm                     |
| Twardość Bieżnia (A) | 92 Shore A                 |

## OBUDOWA

|                        |                                                              |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Materiał               | Żeliwo lub kute żelazo, ciężkie                              |
| Kształt Widelec        | Proste                                                       |
| Łożysko obrotowe       | Łożysko kulkowe wzdlużne<br>Łożysko walcowe głębokim rowkiem |
| Wysięg                 | 90 mm                                                        |
| Promień działania koła | 240 mm                                                       |
| Zasięg działania koła  | 480 mm                                                       |

## MOCOWANIE

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Typ mocowania                          | Płytką prostokątną |
| Długość płytki                         | 200 mm             |
| Szerokość płytki                       | 160 mm             |
| Długość otworu w płytce (maksymalna)   | 160 mm             |
| Szerokość otworu w płytce (maksymalna) | 120 mm             |
| Średnica otworu płytki                 | 15 mm              |

## RYSUNKI TECHNICZNE

