

# INTEGRAL ASSIST

ED44ETW150R36-34S35 D 9002 90°

Bestellnummer 900000053



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## PERFORMANCE

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten           | ● ● ● ● ● |
| Fahrgeräusch            | ● ● ● ● ○ |
| Abrieb                  | ● ● ● ● ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ● ○ |

## HAUPTMERKMALE

|                             |                                                          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Produktname                 | Integral assist                                          |
| WeAssist kompatibel         | ✓                                                        |
| Gehäusotyp                  | Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller |
| Norm                        | EN12531 - Krankenbettenrollen                            |
| Tragfähigkeit bei 4 km/h    | 150 kg                                                   |
| Statische Tragfähigkeit     | 450 kg                                                   |
| Temperaturbereich (Minimum) | -10 °C                                                   |
| Temperaturbereich (Maximum) | 40 °C                                                    |
| Bauhöhe                     | 183 mm                                                   |
| Gesamtbreite                | 110,5 mm                                                 |
| Gesamtgewicht               | 4,682 kg                                                 |

Red Dot  
Design  
Award

## RAD

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Material des Radkörpers  | Stahl, Eisen             |
| Material der Lauffläche  | Polyurethan, gegossen    |
| Lager                    | Nabenmotor               |
| Laufflächenfarbe         | Schiefergrau (RAL7015)   |
| Fadenschutz              | Integrierter Fadenschutz |
| Durchmesser              | 150 mm                   |
| Breite der Lauffläche    | 50 mm                    |
| Härte der Lauffläche (A) | 85 Shore A               |

## GEHÄUSE

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Schwenklager    | Präzisionskugellager |
| Farbe           | Grauweiß (RAL9002)   |
| Ausladung       | 40 mm                |
| Schwenkradius   | 115 mm               |
| Störkreis       | 230 mm               |
| Dom Durchmesser | 110,5 mm             |

## BEFESTIGUNG

|                 |                                                  |
|-----------------|--------------------------------------------------|
| Befestigungsart | Zapfen mit segment-arretiertem Schalnocken, kurz |
|-----------------|--------------------------------------------------|

## ZUSÄTZLICHE INFORMATION

Motortyp: Bürstenloser Gleichstrommotor (BLDC)

## MOTOR DER ANTRIEBSEINHEIT

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Nennspannung        | 25 V                   |
| Nennleistung        | 92 W                   |
| Nenngeschwindigkeit | 5 km/h                 |
| Fahrtrichtung       | Vorwärts und rückwärts |

## STELLANTRIEB DER ANTRIEBSEINHEIT



|                     |        |
|---------------------|--------|
| Nenngeschwindigkeit | 5 km/h |
|---------------------|--------|

# INTEGRAL ASSIST

ED44ETW150R36-34S35 D 9002 90°

Bestellnummer 900000053

## TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Red Dot  
Design  
Award