

AGILA TWIN

2970YGO050P30-11

EAN 4031582357752
Bestelnummer 00034277



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Slijtage	● ● ● ○ ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Agila twin
Behuizingstype	Wielen
Standaard	EN12530 - Hulpmiddelen zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/h	70 kg
Elektrisch geleidend	✓
Statisch draagvermogen	140 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totale hoogte	69 mm
Totaal gewicht	0,207 kg

WIEL

Materiaal wielkern	Polypropyleen, elektrisch geleidend
Materiaal loopvlak	Thermoplastisch rubber, elektrisch geleidend
Lagering	Glijlager
Afdekkapjes	Zonder schroefdraadbeschermer
Diameter	50 mm
Breedte Loopvlak	19 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	87 Shore A

BEHUIZING

Materiaal	Staalplaat, medium
Vork Vorm	Behuizing met twee Wiel
Zwenklager	Twee balraces
Offset	25 mm
Zwenk radius	53 mm
Draaicirkel	106 mm

FITTING

Type bevestiging	Boutgat
Boutgat diameter	11 mm

AGILA TWIN

2970YGO050P30-11

EAN 4031582357752
Bestelnummer 00034277



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

