

# INTEGRAL TWIN TORSION

3944UAC125R36-32 4xM6

EAN 4031582382549



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Производительность рулона | ● ● ● ● ○ |
| Шум движения              | ● ● ● ● ○ |
| Исчезновение              | ● ● ● ● ○ |
| Устойчивость к коррозии   | ● ● ● ● ○ |

## ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

|                                    |                                                                        |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | Integral twin torsion                                                  |
| Тип                                | Поворотное Колесная опора с центральным, полным или Тормоз направления |
| Стандартный                        | похожий EN12531- Больничные подставки для кроватей                     |
| Грузоподъемность при 3 км/ч        | 125 kg                                                                 |
| Грузоподъемность при 4 км/ч        | 125 kg                                                                 |
| Электропроводящий                  | Нет                                                                    |
| Нержавеющая сталь                  | Нет                                                                    |
| Грузоподъемность статическая       | 250 kg                                                                 |
| Диапазон температур (минимальный)  | -30 °C                                                                 |
| Диапазон температур (максимальный) | 80 °C                                                                  |
| Общая высота                       | 150 mm                                                                 |
| Общая ширина                       | 62 mm                                                                  |
| Сертификация                       | Протестировано и контролируется TÜV Süd                                |

## КРОНШТЕЙН

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Материал корпуса      | Стальной лист, тяжелый           |
| Форма Вилы            | Кронштейн сдвоенного Колесо      |
| Поворотный узел       | Прецизионный шариковый подшипник |
| Цвет                  | Пассивированный голубым          |
| Офсет (Смещение)      | 37,5 mm                          |
| Радиус поворота       | 100 mm                           |
| Поворотное соединение | 200 mm                           |

## КОЛЕСО

|                         |                                                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|
| Материал корпуса        | Полиамид                                            |
| Материал протектора     | Полиуретан, Инжекционный                            |
| Подшипник               | Прецизионный шариковый подшипник, Нержавеющая сталь |
| Защита от проводов      | С защитой резьбы                                    |
| Диаметр                 | 125 mm                                              |
| Ширина Протектор        | 12 mm                                               |
| Твердость Протектор (A) | 92 Береговая A                                      |
| Твердость Протектор (D) | 40 Береговая D                                      |

## ФИТИНГ

|              |                                                                                             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип фитинга  | Стержень с Кулачковое отверстие для профильных стержней, короткая Вариант                   |
| Диаметр Болт | 32 mm                                                                                       |
| Длина Болт   | 51 mm                                                                                       |
| Подсказка    | Производитель больничной кровати должен Герметичный моющиеся кровати в зоне для прилегания. |



Немецкая  
награда  
за  
Дизайн



Награда  
Red Dot  
Дизайн  
Award