

INTEGRAL TWIN

2940USX150R05-28

EAN 4031582341591



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ●●●●●

Шум руху ●●●○○

Атритація ●●●●○

Стойкість до корозії ●●●○○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

| | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Назва продукту | Integral twin |
| Тип корпусу | Поворотний Колісна опора |
| Стандартний | схожі ліжки EN12531- лікарняні ліжки |
| Обвантажопідйомність 3 км/год | 150 kg |
| Обвантажопідйомність 4 км/год | 150 kg |
| Електропровідність | ✓ |
| Статичний Вантажопідйомність | 300 kg |
| Діапазон температур (мінімальний) | -30 °C |
| Діапазон температур (максимальний) | 80 °C |
| Загальна висота | 175 mm |
| Загальна ширина | 70 mm |
| Загальна вага | 1,491 kg |
| Сертифікація | Протестовано та відстежується TÜV Süd |

КОЛЕСО

| | |
|-------------------------|---|
| Матеріал тіла | Поліамід |
| Матеріал протектору | Поліуретан, Інжекційний електричний |
| Носіння | Прецізійний кульковий підшипник Герметичний |
| Захист різьби | 3 різьбовим поручителем |
| Діаметр | 150 mm |
| Протектор | 15 mm |
| Твердість Протектор (D) | 40 Прибережна D |

КРОНШТЕЙН

| | |
|---------------------|---------------------------------|
| Матеріал | Сталевий лист, середній |
| Вила Форма | Кронштейн подвійного Колесо |
| Поворотний вузол | Прецізійний кульковий підшипник |
| Офсет (Зсув) | 45 mm |
| Радіус повороту | 120 mm |
| Поворотне з'єднання | 240 mm |

Нагорода
German Дизайн
AwardНагорода Red
Dot Дизайн
Award

INTEGRAL TWIN

2940USX150R05-28

EAN 4031582341591



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ВСТАНОВЛЕННЯ

| | |
|------------------|---|
| Тип налаштування | Тверда Стрижень |
| Діаметр Болт | 28 mm |
| Довжина Болт | 45 mm |
| Підказка | Ліжки, які можна мити, повинні бути Герметичний виробником лікарняного ліжка в зоні налаштування. |

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Миється відповідно до АК-BWA



Нагорода
German Дизайн
Award



Нагорода Red
Dot Дизайн
Award

INTEGRAL TWIN



2940USX150R05-28

EAN 4031582341591



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ



Нагорода
German Дизайн
Award



Нагорода Red
Dot Дизайн
Award