

# INTEGRAL TWIN

2940UAP150R05-32 9002 M6/7



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

## DESEMPENHO

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Desempenho do rolamento | ● ● ● ● ● |
| Ruído de movimento      | ● ● ● ○ ○ |
| Desgaste                | ● ● ● ● ○ |
| Resistência à corrosão  | ● ● ● ○ ○ |

## ATRIBUTOS PRINCIPAIS

|                                   |                                            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| Nome do produto                   | Integral twin                              |
| Tipo                              | Rodízio giratório                          |
| Padrão                            | EN12531 - Rodízios para Camas Hospitalares |
| Capacidade de carga a 3 km/h      | 150 kg                                     |
| Capacidade de carga a 4 km/h      | 150 kg                                     |
| Elétrico condutivo                | Não                                        |
| Aço inoxidável                    | Não                                        |
| Capacidade de carga estática      | 450 kg                                     |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -25 °C                                     |
| Intervalo de temperatura (Máximo) | 80 °C                                      |
| Altura total                      | 175 mm                                     |
| Largura geral                     | 75 mm                                      |
| Peso geral                        | 1,53 kg                                    |
| Certificação                      | Testado e monitorizado por TÜV Süd         |

## SUPORTE

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Material da caixa       | Folha de aço, média              |
| Em Forma de Garfo       | Roda dupla com suporte           |
| Rolamento giratório     | Rolamento de esferas de precisão |
| Cor                     | Cinza claro (RAL9002)            |
| Offset                  | 45 mm                            |
| Raio giratório          | 124 mm                           |
| Interferência giratória | 248 mm                           |
| Diâmetro do dome        | 70 mm                            |

## RODA

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Material do centro da roda | Poliamida                        |
| Material do piso da roda   | Poliuretano, Injetado            |
| Rolamento                  | Rolamento de esferas de precisão |
| Cor do Piso                | Cinza ardósia (RAL7015)          |
| Cor da Roda                | Cinza claro (RAL9002)            |
| Anti-fios                  | Com anti-fios                    |
| Diâmetro                   | 150 mm                           |
| Largura do Piso            | 15 mm                            |
| Largura do corpo           | 15 mm                            |
| Dureza do Piso (A)         | 92 Shore A                       |
| Dureza do Piso (D)         | 42 Shore D                       |

## ENCAIXE

|                                             |                        |
|---------------------------------------------|------------------------|
| Tipo de fixação                             | Espiga sólida, redonda |
| Diâmetro do Furo                            | 32 mm                  |
| Comprimento do Furo                         | 45 mm                  |
| Posição da rosca do furo                    | 7 mm                   |
| Quantidade de furos: parafusos de 2 fixação |                        |

Prêmio  
Alemão  
de DesignPrêmio  
Red Dot  
Design

# INTEGRAL TWIN

2940UAP150R05-32 9002 M6/7



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Desenhos do produto

