

# GALEA

5070PJH125P60-90X70 7035/7042/7035/7035

EAN 4031582308648



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## PERFORMANCE

Laufverhalten	● ● ● ● ○
Fahrgeräusch	● ● ● ● ○
Abrieb	● ● ● ● ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ● ○

## HAUPTMERKMALE

Produktname	Galea
Typ	Lenkrolle
Norm	EN12530 - Geräterollen
Tragfähigkeit bei 3 km/h	100 kg
Elektrisch-leitfähig	Nein
Rostfrei	Nein
Statische Tragfähigkeit	200 kg
Temperaturbereich (Minimum)	-20 °C
Temperaturbereich (Maximum)	60 °C
Bauhöhe	162 mm
Gesamtbreite	65 mm
Gesamtgewicht	0,52 kg

## GEHÄUSE

Gehäusematerial	Polyamid
Gabelform	Geschlossen
Schwenklager	Kugelbahn, zweireihig
Farbe	Hellgrau (RAL7035)
Ausladung	40 mm
Schwenkradius	95 mm
Störkreis	190 mm
Dom Durchmesser	59 mm

## RAD

Material des Radkörpers	Polypropylen
Material der Lauffläche	Thermoplastischer Gummi
Lager	Gleitlager
Laufflächenfarbe	Verkehrsgrau A (RAL7042)
Radfarbe	Verkehrsgrau A (RAL7042)
Fadenschutz	Mit Fadenschutz
Durchmesser	125 mm
Breite der Lauffläche	30 mm
Achsloch Durchmesser	0 mm
Nabenlänge	0 mm
Breite des Radkörpers	30 mm
Härte der Lauffläche (A)	90 Shore A

## BEFESTIGUNG

Befestigungsart	Rechteckige Platte
Plattenlänge	90 mm
Plattenbreite	70 mm
Plattenlochlänge (Minimum)	50 mm
Plattenlochlänge (Maximum)	54,4 mm
Plattenlochbreite (Minimum)	60 mm
Plattenlochbreite (Maximum)	70 mm
Plattenloch Durchmesser	8,2 mm

# GALEA

5070PJH125P60-90X70 7035/7042/7035/7035

EAN 4031582308648

Bestellnummer 00073760  
Produktzeichnungen



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

