

# LEVINA STAINLESS

5381PJM125P30-11 XL

EAN 4031582382037



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Bild kann vom Originalprodukt abweichen

## PERFORMANCE

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten           | ● ● ● ● ○ |
| Fahrgeräusch            | ● ● ● ● ○ |
| Abrieb                  | ● ● ● ● ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ● ○ |

## HAUPTMERKMALE

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Produktname                 | Levina stainless                   |
| Typ                         | Lenkrolle mit Richtungsfeststeller |
| Norm                        | EN12530 - Geräterollen             |
| Tragfähigkeit bei 3 km/h    | 100 kg                             |
| Elektrisch-leitfähig        | Nein                               |
| Rostfrei                    | Nein                               |
| Statische Tragfähigkeit     | 200 kg                             |
| Temperaturbereich (Minimum) | -10 °C                             |
| Temperaturbereich (Maximum) | 40 °C                              |
| Bauhöhe                     | 161 mm                             |
| Gesamtgewicht               | 0,59 kg                            |

## GEHÄUSE

|                 |                                                |
|-----------------|------------------------------------------------|
| Gehäusematerial | Polyamid                                       |
| Gabelform       | Schlank                                        |
| Schwenklager    | Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei |
| Ausladung       | 38,5 mm                                        |
| Schwenkradius   | 130 mm                                         |
| Störkreis       | 260 mm                                         |

## RAD

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Material des Radkörpers  | Polypropylen            |
| Material der Lauffläche  | Thermoplastischer Gummi |
| Lager                    | Gleitlager, Rostfrei    |
| Fadenschutz              | Mit Fadenschutz         |
| Durchmesser              | 125 mm                  |
| Breite der Lauffläche    | 32 mm                   |
| Härte der Lauffläche (A) | 87 Shore A              |

## BEFESTIGUNG

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Befestigungsart        | Anschraubloch |
| Rückenloch Durchmesser | 11 mm         |



Universal  
Design  
Award



Deutscher  
Designer  
Club

# LEVINA STAINLESS


5381PJM125P30-11 XL

EAN 4031582382037



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Produktzeichnungen



Universal  
Design  
Award



Deutscher  
Designer  
Club