

AGILA TWIN

2970PJO050P30-11

EAN 4031582302684

Numéro de commande 00000000



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



CHAPE

Déport	25 mm
Rayon d'encombrement	53 mm
Diamètre d'encombrement	106 mm
Diamètre du dôme	53 mm

ROUE

Diamètre	50 mm
Largeur du bandage	19 mm
Largeur du corps de roue	19 mm

RACCORD

Diamètre du trou central	11 mm
--------------------------	-------

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Agila twin
Capacité de charge à 3 km/h	70 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	140 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	69 mm
Largeur totale	53 mm
Poids	0.19 kg

AGILA TWIN

2970PJO050P30-11

EAN 4031582302684

Numéro de commande 00030309

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

