
产品信息

AGILA TWIN

2976PJH075P54 offset-28 no-Cr-VI

EAN 4031582302875



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●●●○
损耗	●●●○○
耐腐蚀性	●●●○○

核心属性

产品名称	Agila twin
外壳类型	带中控全锁的万向脚轮
标准	EN12530 - 设备脚轮
3 km/h的载重	100 kg
导电	否
不锈	否
静态载重	200 kg
温度范围（最低）	-20 °C
最高温度范围	60 °C
总高	103 mm
总宽度	71 mm
总重量	0.58 kg

支架

外壳材料	钢板，中号
支架形状	双轮子支架
旋转轴承	两个钢珠滚道
颜色	黄色钝化
偏移量	28 mm
旋转半径	65.5 mm
转向干涉	131 mm
圆顶直径	65 mm

轮子

轮体材料	聚丙烯
胎面材料	热塑性橡胶
轴承	滑动轴承
轮子颜色	石板灰 （RAL7015）
侧盖	带螺纹防护装置
直径	75 mm
胎面宽度	25 mm
轮体宽度	25 mm
胎面硬度 （A）	87 岸 A

固定件

固定件类型	带制动元件的矩形板
上板长	70 mm
上板宽	55 mm
上板孔长度（最小）	51 mm
上板孔长度（最大）	41 mm
上板孔宽度（最小）	51 mm
上板孔宽度（最大）	57 mm
上板孔直径	5.5 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

产品信息


AGILA TWIN


2976PJH075P54 offset-28 no-Cr-VI


EAN 4031582302875


订单号 00028313

产品图纸









© Copyright 2026 TENTE International GmbH