

OMIKRON TWIN


9950FTP125P65

EAN 4031582316759

Numero d'ordine 00802882



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ● ○
Rumore	● ● ● ● ○
Attrito	● ● ● ● ●
Resistenza alla corrosione	● ● ● ● ●

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Oмикron twin
Tipo	Ruota girevole
Standard	simile EN12532 - Attrezzature di trasporto
Portata a 4 km/h	1500 kg
Portata a 6 km/h	1100 kg
Elettricamente conduttivo	No
Inossidabile	No
Portata statica	3000 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-10 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	60 °C
Altezza totale	220 mm
Larghezza complessiva	189 mm
Peso complessivo	16,98 kg

SUPPORTO

Materiale di costruzione	Ghisa, o ferro forgiato, pesante
Forma della forcella	Supporto gemellato
Cuscinetto del supporto	Cuscinetto a rulli reggispinga con scanalatura profonda
Colore	Rivestimento trasparente
Disassamento	50 mm
Raggio di piroettamento	125 mm
Ingombro di piroettamento	250 mm
Lubrication nipple	1
Diametro cuffia superiore	160 mm

RUOTA

Materiale del corpo	Ghisa
Materiale del battistrada	Poliuretano, Colato
Cuscinetto	Cuscinetti a sfere di precisione
Asse	Vite con dado
Colore Ruota	Giallo miele (RAL1005)
Parafili	Con parafili
Diametro	125 mm
Larghezza battistrada	50 mm
Larghezza corpo	50 mm
Durezza del Battistrada (A)	92 Shore A
Durezza del Battistrada (D)	42 Shore D

FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Piastra rettangolare
Lunghezza della piastra	200 mm
Larghezza della piastra	160 mm
Lunghezza foro piastra (massima)	120 mm
Larghezza foro piastra (massima)	160 mm
Diametro del foro della piastra	15 mm

OMIKRON TWIN

9950FTP125P65

EAN 4031582316759

Numero d'ordine 00802882
Disegni del prodotto



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

