

INTEGRAL

2044UAP125R26-28S45 D 9002 4XM8

EAN 4031582300161

Objednávací číslo 00035722



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role	● ● ● ○ ○
Hluk pohybu	● ● ● ○ ○
Úbytek	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Integral
Typ krytu	Otočné Kolečko s centrálním, celkovým nebo Směrová brzda
Standardní	EN12531 – Kolečka pro nemocniční lůžka
Nosnost 3 km/h	150 kg
Nosnost 4 km/h	150 kg
Statický Nosnost	450 kg
Rozsah teploty (minimální)	-25 °C
Teplotní rozsah (maximální)	80 °C
Celková výška	158 mm
Celková šířka	62 mm
Celková hmotnost	0,976 kg
Certifikace	Testováno a monitorováno pomocí TÜV Süd

Ocenění IF
Design
AwardOcenění Red
Dot
Design
Award

KOLO

Materiál těla	Polyamid
Materiál běhounu	Polyuretan, Vstříknuty
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Barva Běhoun	břidlicově šedá (RAL7015)
Barva Kolo	břidlicově šedá (RAL7015)
Ochranná krytka	Integrovaný chránič nitě
Průměr	125 mm
Šířka Běhoun	32 mm
Šířka těla	32 mm
Tvrdost Běhoun (A)	92 Obuv A
Tvrdost Běhoun (D)	42 Shore D

UCHYCENÍ

Materiál	Ocelový plech, střední
Tvar Vídlice	Uzavřeno
Otočné ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Barva	Šedá bílá (RAL9002)
Offset	35 mm
Radius otočení	97,5 mm
Otočné rušení	195 mm
Průměr otočné kamery	62 mm

MONTÁŽ

Typ montáže	Přírubový čep s spínací vačka pro profilové tyče
Průměr Matice	28 mm
Délka Matice	96 mm
Poloha Matice	19 mm
Množství montážních otvorů pro Matice	4


INTEGRAL

2044UAP125R26-28S45 D 9002 4XM8

EAN 4031582300161

Objednáací číslo 00035722

TECHNICKÉ VÝKRESY



Ocenění IF
Design
Award



Ocenění Red
Dot
Design
Award