

# LINEA SAFETY

594DUAP100S70-M12X25

EAN 4031582412116



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

## PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento ●●●●●

Rumore ●●●●○

Attrito ●●●●○

Resistenza alla corrosione ●●●●○

## ATTRIBUTI PRINCIPALI

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Nome del prodotto                   | Linea safety                    |
| Tipo                                | Sistema di frenatura automatico |
| Standard                            | EN12530 - Ruote per dispositivi |
| Portata a 3 km/h                    | 120 kg                          |
| Portata statica                     | 240 kg                          |
| Intervallo di temperatura (minimo)  | -10 °C                          |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 40 °C                           |
| Altezza totale                      | 129 mm                          |
| Larghezza complessiva               | 83 mm                           |
| Peso complessivo                    | 0,74 kg                         |

## RUOTA

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Materiale del corpo         | Poilammide                       |
| Materiale del battistrada   | Poliuretano, Iniettato           |
| Cuscinetto                  | Cuscinetti a sfere di precisione |
| Parafili                    | Con parafili                     |
| Diametro                    | 100 mm                           |
| Larghezza battistrada       | 20 mm                            |
| Durezza del Battistrada (A) | 92 Shore A                       |

## SUPPORTO

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| Materiale                 | Poilammide                       |
| Forma della forcella      | Supporto gemellato               |
| Cuscinetto del supporto   | Cuscinetti a sfere di precisione |
| Disassamento              | 32 mm                            |
| Raggio di piroettamento   | 90 mm                            |
| Ingombro di piroettamento | 180 mm                           |
| Diametro cuffia superiore | 52 mm                            |
| Diametro filettatura      | 0 mm                             |

## FISSAGGIO

|                   |  |
|-------------------|--|
| Tipo di fissaggio | Perno filettato con Collare esagonale, superiore |
| Diametro perno    | 12 mm  |
| Lunghezza perno   | 25 mm  |

Club del  
progettista  
tedescoPremio  
InterzumPremio di  
Design IF