INFORMACJE O PRODUKCIE

# ALPHA

## 3499UFP160P67 Q2-13

EAN 4031582381139



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

### WYDAJNOŚĆ

| | |
|---|---|
| Wydajność rolek | ●●●○○ |
| Hałas ruchowy | ●●●●● |
| Odejście | ●●●○○ |
| Odporność na korozję | ●●●○○ |

### PODSTAWOWE ATUTY

| | |
|---|---|
| Nazwa produktu | Alpha |
| Typ | Niestandardowe rozwiązanie |
| Standardowy | EN12532 — Sprzęt transportowy |
| Nośność przy 4 km/h | 300 kg |
| Nośność przy 6 km/h | 200 kg |
| Przewodzące prąd elektryczny | Nie |
| Nierdzewne | Nie |
| Nośność statyczne | 600 kg |
| Zakres temperatur (minimalny) | -20 °C |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 80 °C |
| Wysokość całkowita | 200 mm |

### OBUDOWA

| | |
|---|---|
| Materiał obudowy | Arkusz stalowy, ciężki |
| Kształt Widelec | Poszerzane |
| Kolor | pasywowany na niebiesko |

### KOŁO

| | |
|---|---|
| Tread hardness | miękki |
| Materiał ciała | Poliamid |
| Materiał bieżni | Elastyczna opona, nie brudząca podłogi, wulkanizowana |
| Łożysko | Łożysko kulkowe precyzyjne |
| Oś | Przykręcane za pomocą nakrętki |
| Osłony gwintu | Z osłoną gwintu |
| Średnica | 160 mm |
| Szerokość Bieżnia | 46 mm |
| Twardość Bieżnia (A) | 64 Shore A |

### MOCOWANIE

| | |
|---|---|
| Typ mocowania | Płytka z centralnym blokowaniem |
| Długość płytki | 137 mm |
| Szerokość płytki | 115 mm |
| Długość otworu w płytce (maksymalna) | 105 mm |
| Szerokość otworu w płytce (minimalna) | 75 mm |
| Szerokość otworu w płytce (maksymalna) | 80 mm |
| Średnica otworu płytki | 11 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# ALPHA


3499UFP160P67 Q2-13


EAN 4031582381139


TENTE
BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

**Rysunki produktu**






© Copyright 2026 TENTE International GmbH