INFORMACJE O PRODUKCIE

# AGILA CARE

## 2476YGO100R36-32S30 4xM6

EAN 4031582342260



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

### WYDAJNOŚĆ

| | |
|---|---|
| Wydajność rolek | ●●●○○ |
| Hałas ruchowy | ●●●○○ |
| Odejście | ●●●○○ |
| Odporność na korozję | ●●●○○ |

### PODSTAWOWE ATUTY

| | |
|---|---|
| Nazwa produktu | Agila care |
| Typ | Kółko obrotowe z centralnym , Blokada pełna |
| Standardowy | EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń |
| Nośność przy 3 km/h | 80 kg |
| Przewodzące prąd elektryczny | Tak |
| Nierdzewne | Nie |
| Nośność statyczne | 160 kg |
| Zakres temperatur (minimalny) | -20 °C |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 60 °C |
| Wysokość całkowita | 138 mm |
| Waga całkowita | 0,84 kg |

### OBUDOWA

| | |
|---|---|
| Materiał obudowy | Arkusz stalowy, średni |
| Kształt Widelec | Poszerzane |
| Łożysko obrotowe | Dwa wyścigi kulkowe |
| Kolor | pasywowany na niebiesko |
| Wysięg | 38 mm |
| Promień działania koła | 88 mm |
| Zasięg działania koła | 176 mm |

### KOŁO

| | |
|---|---|
| Materiał ciała | Polipropylen, przewodzący elektrycznie |
| Materiał bieżni | Kauczuk termoplastyczny, przewodzący elektrycznie |
| Łożysko | Łożysko ślizgowe |
| Osłony gwintu | Bez osłony gwintu |
| Średnica | 100 mm |
| Szerokość Bieżnia | 32 mm |
| Twardość Bieżnia (A) | 87 Shore A |

### MOCOWANIE

| | |
|---|---|
| Typ mocowania | Trzpień z Krzywka sterująca do prętów profilowych, Wariant krótka |
| Średnica Trzpień | 32 mm |
| Długość Trzpień | 51 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# AGILA CARE

2476YGO100R36-32S30 4xM6

EAN 4031582342260

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Rysunki produktu



© Copyright 2026 TENTE International GmbH