

LUMINA

5525PJI050L51-10 BEAR, GREEN



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

パフォーマンス

回転性能 ● ● ● ○ ○

動きのノイズ ● ● ● ○ ○

摩擦 ● ● ● ○ ○

耐食性 ● ● ● ● ○

コア属性

| | |
|-----------|--------------------|
| 製品名 | Lumina |
| ハウジングタイプ | ホイールブレーキ付き自在キャスター |
| 標準 | EN12528 - 家具用キャスター |
| 3km/hの耐荷重 | 40 kg |
| 静荷重 | 80 kg |
| 温度範囲 (最小) | -20 °C |
| 温度範囲 (最大) | 60 °C |
| 取付高 | 71.5 mm |
| 全幅 | 55 mm |
| 総重量 | 0.103 kg |
| 顔タイプ | クマ |



レッドドットデザイン賞

車輪

| | |
|-------------|------------------------|
| 本体材質 | ポリプロピレン |
| トレッド材質 | 熱可塑性ゴム |
| ベアリング | スパーサーチューブ付きプレーンベアリング |
| 車軸 | リベット止め |
| トレッド色 | トラフィックグレー-A (RAL7042) |
| 車輪色 | ライトグリーン (Pantone 376C) |
| スレッドガード | スレッドガードなし |
| 直径 | 50 mm |
| トレッド幅 | 10 mm |
| ボディ幅 | 10 mm |
| トレッドの硬度 (A) | 90 ショアA |

ハウジング

| | |
|---------|------------------------|
| 材料 | ポリアミド |
| フォーク形状 | 双輪ハウジング、クローズド、ドーム付き |
| 旋回ベアリング | ステム、旋回 |
| 色 | ライトグリーン (Pantone 376C) |
| オフセット | 20 mm |
| 旋回半径 | 60 mm |
| 旋回径 | 120 mm |
| ドーム径 | 23 mm |

フィッティング

| | |
|------------|----------|
| フィッティングタイプ | B10用止まり穴 |
| ボルト穴径 | 10 mm |



LUMINA

5525PJI050L51-10 BEAR, GREEN



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

図面



レッドドットデザイン賞