

KAPPA LOAD

9651FTP300P64 CL97

EAN 4031582314557



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento	● ● ● ● ○
Ruído de movimento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ○
Resistência à corrosão	● ● ● ● ○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Kappa load
Tipo	Rodízio giratório com travão direcional
Padrão	EN12533 - Rodízios de Alta Carga
Capacidade de carga a 4 km/h	2400 kg
Capacidade de carga a 6 km/h	2000 kg
Elétrico condutivo	Não
Aço inoxidável	Não
Capacidade de carga estática	4000 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-10 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	60 °C
Altura total	355 mm
Largura geral	140 mm
Peso geral	21,52 kg

SUPORTE

Material da caixa	Ferro fundido ou forjado, pesado
Em Forma de Garfo	Amplo, Reforçado
Rolamento giratório	Rolamento axial de esferas
Cor	Ferro-zink (transparente)
Offset	76 mm
Raio giratório	230 mm
Interferência giratória	460 mm
Lubrication nipple	1
Diâmetro do dome	140 mm

RODA

Material do centro da roda	Ferro Fundido
Material do piso da roda	Poliuretano, Fundido
Rolamento	Rolamento de esferas de precisão
Eixo	Aparafusado com porca
Cor da Roda	Amarelo mel (RAL1005)
Anti-fios	Com anti-fios
Diâmetro	300 mm
Largura do Piso	80 mm
Largura do corpo	80 mm
Dureza do Piso (A)	92 Shore A
Dureza do Piso (D)	42 Shore D

ENCAIXE

Tipo de fixação	Placa de fixação retangular
Comprimento da placa	175 mm
Largura da placa	140 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)	105 mm
Largura do furo da placa (Máximo)	140 mm
Diâmetro do furo da placa	15 mm

KAPPA LOAD

9651FTP300P64 CL97

EAN 4031582314557

Número de encomenda 00863069
Desenhos do produto



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

