INFORMAZIONI DI PRODOTTO

# ZETA REVERSE

## 468BTOO160P63 180°

EAN 4031582398212



L'immagine può differire dal prodotto originale

### PRESTAZIONI

| | |
|---|---|
| Prestazioni di rotolamento | ●●●●○ |
| Rumore | ●○○○○ |
| Attrito | ●●●●● |
| Resistenza alla corrosione | ●●●○○ |

### ATTRIBUTI PRINCIPALI

| | |
|---|---|
| Nome del prodotto | Zeta reverse |
| Tipo | Ruota girevole con freno totale e Blocco direzionale caricato a molla |
| Standard | EN12532 - Attrezzature di trasporto |
| Portata a 4 km/h | 800 kg |
| Portata a 6 km/h | 640 kg |
| Elettricamente conduttivo | No |
| Inossidabile | No |
| Portata statica | 1600 kg |
| Intervallo di temperatura (minimo) | -40 °C |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 80 °C |
| Altezza totale | 200 mm |
| Peso complessivo | 3,27 kg |

### SUPPORTO

| | |
|---|---|
| Materiale di costruzione | Lamiera di acciaio, molto pesante |
| Forma della forcella | Largo, Rinforzato |
| Cuscinetto del supporto | Doppio giro di sfere, Rinforzato o Inossidabile |
| Colore | Passivato blu |
| Disassamento | 55 mm |
| Ingombro di piroettamento | 270 mm |

### RUOTA

| | |
|---|---|
| Materiale del corpo | Poliammide, pesante |
| Materiale del battistrada | Identico al nucleo |
| Cuscinetto | Cuscinetto piano |
| Asse | Vite con dado |
| Parafili | Senza parafili |
| Diametro | 160 mm |
| Larghezza battistrada | 50 mm |
| Durezza del Battistrada (D) | 75 Shore D |

### FISSAGGIO

| | |
|---|---|
| Tipo di fissaggio | Piastra rettangolare |
| Lunghezza della piastra | 137 mm |
| Larghezza della piastra | 105 mm |
| Lunghezza foro piastra (massima) | 105 mm |
| Larghezza foro piastra (minima) | 75 mm |
| Larghezza foro piastra (massima) | 80 mm |
| Diametro del foro della piastra | 11 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# ZETA REVERSE


468BTOO160P63 180°


EAN 4031582398212

Numero d'ordine 00860932

**Disegni del prodotto**






© Copyright 2026 TENTE International GmbH