

## AGILA

2470U00050P30-11

EAN 4031582301274



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



画像は元の製品と異なる場合があります

## パフォーマンス

回転性能	● ● ● ○ ○
動きのノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ○
耐食性	● ● ● ○ ○

## コア属性

製品名	Agila
ハウジングタイプ	自在キャスター
標準	EN12530 - デバイスキャスター
3km/hの耐荷重	50 kg
静荷重	100 kg
温度範囲 (最小)	-25 °C
温度範囲 (最大)	80 °C
取付高	69 mm
全幅	43 mm
総重量	0.144 kg

## 車輪

本体材質	ポリアミド
トレッド材質	車輪本体と同一
ベアリング	プレーンベアリング
車輪色	スレートグレー (RAL7015)
スレッドガード	スレッドガードなし
直径	50 mm
トレッド幅	20 mm
ボディ幅	20 mm
トレッドの硬度 (D)	75 ショアD

## ハウジング

材料	スチール、中量系
フォーク形状	幅の広い
旋回ベアリング	2つのボールレース
色	青色被膜保護
オフセット	24 mm
旋回半径	49 mm
旋回径	98 mm
ドーム径	41 mm

## フィッティング

フィッティングタイプ	ボルト穴
ボルト穴径	11 mm
ヒント	キャスターは、任意の長さの標準ネジで取り付けることができます。

# AGILA

2470U00050P30-11

EAN 4031582301274



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 図面

