



PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ● ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Kappa
Capacité de charge à 4 km/h	800 kg
Capacité de charge à 6 km/h	640 kg
Conducteur d'électricité	no
Inoxydable	no
Capacité de charge statique	1600 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	205 mm
Largeur totale	98 mm
Poids	2.97 kg

CHAPE

Lubrification nipple	1
Diamètre du dôme	96 mm

ROUE

Diamètre	160 mm
Largeur du bandage	50 mm
Largeur du corps de roue	50 mm

RACCORD

Longueur de la platine	135 mm
Largeur de la platine	110 mm
Longueur des trous de la platine (minimum)	75 mm
Longueur des trous de la platine (maximum)	80 mm
Largeur des trous de la platine (minimum)	75 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	105 mm
Diamètre des trous de la platine	11 mm

