ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ

INTEGRAL TWIN

2946USX100R36-32S30 D 9002 4xM6 W

EAN 4031582340730



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	●●●●●
Шум руху	●●●○○
Атритація	●●●●○
Стійкість до корозії	●●●○○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Integral twin
Тип	Поворотний Колісна опора із центральним , Загальне гальмо
Стандартний	EN12531 - Ліжко-ліжка
ОбВантажопідйомність 3 км/год	125 kg
ОбВантажопідйомність 4 км/год	125 kg
Електропровідність	Так
Нержавіюча сталь	Ні
Статичний Вантажопідйомність	375 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-25 °C
Діапазон температур (максимальний)	80 °C
Загальна висота	129 mm
Загальна ширина	63 mm
Загальна вага	1,06 kg
Сертифікація	Протестовано та відстежується TÜV Süd

КРОНШТЕЙН

Матеріал корпусу	Сталевий лист, середній
Вила Форма	Кронштейн подвійного Колесо
Поворотний вузол	Прецизійний кульковий підшипник
Колір	Сіро-білий (RAL9002)
Офсет (Зсув)	31 mm
Радіус повороту	85 mm
Поворотне з’єднання	170 mm
Діаметр ковпачка	61,5 mm

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліамід
Матеріал протектору	Поліуретан, Інжекційний електричний
Носіння	Прецизійний кульковий підшипник Герметичний
Колір Колесо	Сіро-білий (RAL9002)
Захист різьби	З різьбовим поручителем
Діаметр	100 mm
Протектор	15 mm
Ширина тіла	15 mm
Твердість Протектор (A)	91 Прибережний A
Твердість Протектор (D)	40 Прибережна D

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Стрижень з Кулачковий отвір для смуг профілю, коротка Версія
Діаметр Болт	32 mm
Довжина Болт	51 mm
Положення різьби Болт	7 mm
Кількість монтажних отворів Болт	4
Підказка	Ліжки, які можна мити, повинні бути Герметичний виробником лікарняного ліжка в зоні налаштування.

Нагорода German Дизайн Award

Нагорода Red Dot Дизайн Award

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

INTEGRAL TWIN

2946USX100R36-32S30 D 9002 4xM6 W

EAN 4031582340730

Номер замовлення 00063377

Креслення продукту

