

ALPHA STAINLESS

8470UFX100P30-11

EAN 4031582370119



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	● ● ● ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ● ●
Desgaste	● ● ● ○ ○
Resistencia a la corrosión	● ● ● ● ●

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Alpha stainless
Tipo de carcasa	Rueda giratoria Rueda
Estándar	EN12532 - Material de transporte
Capacidad de carga a 4 km/h	150 kg
Capacidad de carga estática	300 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-20 °C
Rango de temperatura (máximo)	80 °C
Altura total	128 mm
Peso total	0,817 kg

ARO

Material del cuerpo	Poliamida
Material de la banda de rodadura	Neumático elástico, sin marcas, vulcanizado
Cojinete	Rodamiento de bolas de precisión, Sellado
Eje	Enroscado con tuerca
Protectores de hilo	Con protector de roscas
Diámetro	100 mm
Ancho de Banda de rodadura	34 mm
Dureza de la Banda de rodadura (A)	64 Shore A

SOPORTE

Material	Acero Inoxidable, pesado
Forma de Horquilla Forma	Ancho
Rodamiento giratorio	Dos carreras de bolas
Desplazamiento	41 mm
Radio de giro	91 mm
Interferencia de giro	182 mm
Inoxidable	✓

AJUSTE

Tipo de ajuste	Agujero para tornillo
Diámetro del agujero del Perno	11 mm

ALPHA STAINLESS

8470UFX100P30-11

EAN 4031582370119



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUJOS TÉCNICOS

