

AGILA

2477DIK075R47-24-27

EAN 4031582325911



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance du rouleau	● ● ● ● ○
Bruit de mouvement	● ● ● ● ○
Attrition	● ● ● ● ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ● ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Agila
Type	Roulette pivotante avec Blocage total
Standard	EN12530 - Roulettes de dispositifs
Capacité de charge à 3 km/h	55 kg
Conducteur électrique	Non
Inoxydable	Non
Statique Capacité de charge	110 kg
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	40 °C
Hauteur	103 mm
Poids global	0.55 kg

CHAPE

Matériau de la chape	Tôle d'acier, moyenne
Forme Chape	Galbé
Pivot	Deux courses de balles
Couleur de la chape	Zingué bleu
Déport	24 mm
Rayon d'encombrement	80 mm
Diamètre d'encombrement	160 mm

ROUE

Matériau du corps	Tôle d'acier
Bandage	Caoutchouc semi-élastique, non marquant
Roulement	Roulement à billes conique
Pare-fils	Avec protège-filet
Diamètre	75 mm
Largeur du Bandage	25 mm
Dureté du Bandage (A)	80 Shore A

RACCORD

Type de raccord	Extenseur synthétique, carré
Fixation expansible (minimale)	24 mm
Fixation expansible (maximum)	27 mm
Astuce	Veuillez indiquer le diamètre interne du tube requis lors de la commande.

AGILA

2477DIK075R47-24-27

EAN 4031582325911



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

